



## Juego de fresas con mango 5 piezas, Z4 – fino, con dentado en cruz, MD TiAlN



### Datos de pedido

Número de pedido	541470
GTIN	4027497473762
Clase de artículo	56L

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.

Ø mango 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico LUKAS se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

#### Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales.

Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

#### Suministro:

Caja con:

1 fresa con mango n.º 540560

Forma A1020 / C1020 / D1009 / F1020 / M1020.

#### Suministro:

1 ud. n.º 540560 de cada tam. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Ø de mango: 6 mm

### Descripción técnica

Grado de finura de dentado	fino
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Dentado abreviatura	Z4
Material de corte	MD TiAlN
Recubrimiento	TiAlN
Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	5