

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 32/16mm


Datos de pedido

Número de pedido	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 3
Tornillo para brida	259021 4
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø perforación previa mínima D_{\min}	40 mm
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259031 39
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Longitud total L	250 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Brida de sujeción	259038 4
Código ISO Soporte	A32S MVUNR/L 16
Ø de mango D_5	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Calzo Tipo 39	259031 39
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500