

**Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura, Ø exterior: 25Mmm****Datos de pedido**

Número de pedido	553920 25M
GTIN	4045197330994
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura. Plato lijador de goma, **Ø de mango 6 mm**. Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida cierre metálico**.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	40000 min ⁻¹
Grado dureza	medio dura
Ø exterior	25 mm
Ø de mango	6 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo

