

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/22mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TN.. 2204..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	40 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Tamaño de placa	22 mm
Palanca articulada	259015 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	A32S PTFNR/L 22
Calzo	259031 10
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Juego de resortes	259044 2
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Calzo Tipo 10	259031 10
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500