

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	259018 2
Código ISO Soporte	A40T PTFNR/L 22
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Palanca articulada	259015 2
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Longitud total L	300 mm
Juego de resortes	259044 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	50 mm
Longitud de sujeción $L_2$	38,5 mm
Tamaño de placa	22 mm
Calzo	259031 10
Plaquita de corte adecuada	TN.. 2204..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Ø de mango $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 10	259031 10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500