

Garant

Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 100 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25



Datos de pedido

Número de pedido	305488 25
GTIN	4045197870087
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.

- **Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Paso perforado (sin tornillo de ajuste).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

Descripción técnica

Ø exterior D	42 mm
Para pinzas de sujeción ER	25
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm

Adaptador	HSK-A 100 A = 130
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-6
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	308946 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308960 12
Tubo refrigerante HSK Para HSK 25	309880 25
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308941 6
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 11 mm	308962 11
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309430 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308941 15
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mmcon obturación y boquillas pulverizadoras	309245
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 16 mm	308962 16
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm	309430 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308960 4
	309430 6

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm

308959 11

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm

308962 8

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm

309430 4,5

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm

308962 5

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm

308946 9

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm

308946 7

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm

308946 13

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm

308959 14

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm

308941 16

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm

308946 3

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm

308960 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm

308941 11

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 7 mm

309430 7

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm

308962 3

Llave de apriete HiRunER para llave dinamométrica Tipo 25

309749 25

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm

308941 3

Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm

309021

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm

308959 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm

308941 7

308946 15

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	308962 6
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mmcon obturación	309244
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	308946 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308960 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308941 10
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm	308962 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308960 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308960 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308960 11
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308946 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308960 14
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308959 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308960 15
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 15 mm	308962 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 25	309890 25
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308946 14
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	308962 12
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308960 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308960 10

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308946 4
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308946 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308941 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308941 13
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308946 6
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309430 3,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308960 2
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 13 mm	308962 13
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308941 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308959 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308941 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308960 13
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm	308962 7
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308959 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308960 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308960 16
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25	309680 25
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm	309240
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	308962 9
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308959 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308941 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308941 5
	308959 10

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm

308959 7

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm

308959 13

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm

308941 2

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm

308946 16

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm

308946 5

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm

308959 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm

308941 9

Juego de pinzas portapiezas ER de 7 piezas, 4-16 mmcon obturación

309022

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm

308959 16

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm

309430 8

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm

308959 3

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm

308962 4

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm

308959 12

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm

308962 10