

Garant

Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 80 corto, Ø de mandril d1: 27mm



Datos de pedido

Número de pedido	308551 27
GTIN	4045197870704
Clase de artículo	31C

Descripción

Ejecución:

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27
Llave especial adecuada n.º 309840	27
Ø exterior D	60 mm

Ø de mandril d_1	27 mm
Ø de sujeción D_1	27 mm
Adaptador	PSC 80 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 6 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm	309840 27
---	-----------