

Garant

Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 80 corto, Ø de mandril d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	308551 40
GTIN	4045197870728
Clase de artículo	31C

Descripción

Ejecución:

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø de mandril d ₁	40 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	40

Ø exterior D	89 mm
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	PSC 80 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40
---	-----------