



Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40



Datos de pedido

Número de pedido	565570 40
GTIN	9003171602401
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una capacidad de corte elevada y agresiva y una vida útil inigualable. **Corindón de circonio especial (ZA)** con revestimiento refrigerante en **tejido de algodón**. Plato de tejido de fibra de vidrio. **Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.**

Muela abrasiva a láminas con **corindón de circonio (ZA)** y recubrimiento refrigerante sobre **tejido de algodón**. Plato de tejido de vidrio. **Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.**

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Descripción de la forma: oblicuo

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	40

Descripción de la forma	oblicuo
Ø de muela	125 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas