

**Garant****Abanico lijador M14 Tejido (A), Ø 125 mm × 20 mm, Tamaño de grano: 80**

## Datos de pedido

Número de pedido	566350 80
GTIN	4045197345820
Clase de artículo	51M

## Descripción

**Ejecución:****Disposición de las laminillas en forma de abanico** alrededor del eje de la herramienta.**Asiento directo M14.** Extremo flexible.**Tejido abrasivo** de corindón normal (A).**Aplicación:**

Para trabajos de rectificado de precisión en superficies abombadas.

## Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de muela	125 mm
Anchura del disco de corte	20 mm

Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm × 20 mm
Rosca	M14
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Rueda abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		