

**3M Roloc™****Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm, Ø exterior: 75mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	554090 75
GTIN	4001895967771
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®)**.  
Plato lijador de plástico con **mango de 6 mm conectado fijo**.

El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de mano con el menor tiempo posible.

### Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.  
Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

### Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Ø exterior	75 mm
Ø de mango	6 mm
Alojamiento lado herramienta	Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina	Ø mango 6 mm

adecuado para sistema de cambio rápido

Roloc™

Tipo de producto

Plato de apoyo