

HOLEX**Abanico lijador (A), Grano 60, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 60X40mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 554100 60X40 |
| GTIN | 4045197235503 |
| Clase de artículo | 52E |

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.

Láminas abrasivas recubiertas con **corindón normal (A)**.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tamaño de grano | 60 |
| Velocidad de giro máxima | 12700 min ⁻¹ |
| Anchura de cabeza | 40 mm |
| N.º revoluciones recomend. | 8000 min ⁻¹ |
| Ø de mango | 6 mm |
| Ø del cabezal | 60 mm |
| Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Atributo del nombre de producto | Grano 60 |
| Tipo de producto | Abanico lijador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |