

## Rosca Anillo 6 g No pasa, Rosca: M36



### Datos de pedido

Número de pedido	486050 M36
GTIN	2050001037787
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

#### Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

### Descripción técnica

Rosca	M36
Clase de tolerancia	6g
Paso de rosca	4 mm
Calibración	L12

Campo de tolerancia	g
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 13
Calidad	6
Tipo de producto	Anillo No Pasa para roscas

### Servicios

Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm	028640 100
Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 60 mm	028600 60