

HOLEX**Abanico lijador Mat. no tej. / tela, basto, Ø del cabezal x ancho de cabezal:
40X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554910 40X20
GTIN	4045197241078
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Combinándolo con telas abrasivas **augmenta el efecto abrasivo** del material no tejido. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	14000 min ⁻¹
N.º revoluciones recomend.	7500 min ⁻¹
Anchura de cabeza	20 mm
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	40 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	100 / 80

Grado de finura	basto
Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		