

**Garant****Piedra de esmerilado grueso, AN, Tipo: ZY1632****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 551600 ZY1632 |
| GTIN              | 4045197239693 |
| Clase de artículo | 51E           |

**Descripción****Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedra de esmerilado en **corindón normal (AN)** de granulación gruesa y aglomerado de resina sintética. Longitud del mango 40 mm.

**Aplicación:**

Para el mecanizado universal de **acero altamente aleado, INOX y acero colado**.  
Velocidad de corte recomendada 40 – 50 m/s.

**Descripción técnica**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Longitud del mango | 40 mm |
| Grado de finura    | basto |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø del cabezal                   | 16 mm                |
| Ø de mango                      | 6 mm                 |
| Longitud de cabeza              | 32 mm                |
| Medio abrasivo                  | Corindón normal (A)  |
| Símbolo de medio abrasivo       | A                    |
| Atributo del nombre de producto | AN                   |
| Tipo de producto                | Piedra de esmerilado |