

Garant**Piedra de esmerilado grueso, AW-AN, Tipo: ZY1632****Datos de pedido**

Número de pedido	551700 ZY1632
GTIN	4045197239747
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedra de esmerilado de calidad especial **corindón mezclado** grano 30 (basto) y aglomerante cerámico. Ø del mango 6 mm, longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado basto de **fundición** e **INOX**. Velocidad de corte recomendada 40 – 50 m/s.

Descripción técnica

Ø del cabezal	16 mm
Longitud del mango	40 mm

Grado de finura	basto
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	32 mm
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	AW-AN
Tipo de producto	Piedra de esmerilado