

Garant**Piedra de esmerilado grueso, AN, Tipo: ZY5010****Datos de pedido**

Número de pedido	551600 ZY5010
GTIN	4045197239723
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedra de esmerilado en **corindón normal (AN)** de granulación gruesa y aglomerado de resina sintética. Longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de **acero altamente aleado, INOX y acero colado**.
Velocidad de corte recomendada 40 – 50 m/s.

Descripción técnica

Grado de finura	basto
Ø del cabezal	50 mm

Longitud del mango	40 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	10 mm
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	AN
Tipo de producto	Piedra de esmerilado