

Garant**Piedra de esmerilado grueso, AW-AN, Tipo: SP2032****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 551700 SP2032 |
| GTIN | 4045197239785 |
| Clase de artículo | 51E |

Descripción**Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedra de esmerilado de calidad especial **corindón mezclado** grano 30 (basto) y aglomerante cerámico. Ø del mango 6 mm, longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado basto de **fundición** e **INOX**. Velocidad de corte recomendada 40 – 50 m/s.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|-------|
| Grado de finura | basto |
| Ø del cabezal | 20 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Longitud del mango | 40 mm |
| Ø de mango | 6 mm |
| Longitud de cabeza | 32 mm |
| Medio abrasivo | Corindón normal (A) |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Atributo del nombre de producto | AW-AN |
| Tipo de producto | Piedra de esmerilado |