

## Roscas de tubo Calibre macho límite, Rosca: G3/4pul



### Datos de pedido

Número de pedido	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

#### Norma:

**DIN EN ISO 228**

#### Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

### Descripción técnica

Pasos por pulgada	14
Clase de tolerancia	A
Ø de rosca	26,44 mm
Rosca	G3/4
Norma	DIN 228
Tipo de rosca	G
Campo de tolerancia	A
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

## Servicios

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 60 mm	028550 60
Calibración DAKKSCalibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm	028590 90