

**Garant****Piedra de jaspeado, Ø del cabezal: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	552000 40
GTIN	4045197239990
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

**Carburo de silicio (SiC)** en grano 46 **ligado en plástico (PU) flexible** y pegado en plato de apoyo con mango de acero de 6 mm.

**Aplicación:**

Para jaspeado y pulido decorativo de acero, INOX, metales no ferrosos.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	7500 min <sup>-1</sup>
Longitud del mango	40 mm
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	40 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Tipo de producto

Piedra de pulido

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		