

HOLEX**Abanico lijador Mat. no tej. / tela, fino, Ø del cabezal x ancho de cabezal:
80X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554930 80X50
GTIN	4045197241160
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.

Combinándolo con telas abrasivas **augmenta** el **efecto abrasivo** del material no tejido. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	50 mm
Velocidad de giro máxima	7000 min ⁻¹
N.º revoluciones recomend.	4000 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	80 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	280 / 240

Grado de finura	fino
Atributo del nombre de producto	fino
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		