

Roscas de tubo Calibre macho límite, Rosca: G1/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

Ø de rosca	9,73 mm
Clase de tolerancia	A
Pasos por pulgada	28
Rosca	G1/8
Tipo de rosca	G
Norma	DIN 228
Campo de tolerancia	A
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

Servicios

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 20 mm	028550 20
Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm	028590 90