

Roscas de tubo Calibre macho límite, Rosca: G1/4pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486140 G1/4 |
| GTIN | 2050001035844 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Clase de tolerancia | A |
| Ø de rosca | 13,16 mm |
| Rosca | G1/4 |
| Pasos por pulgada | 19 |
| Norma | DIN 228 |
| Tipo de rosca | G |
| Campo de tolerancia | A |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Calibración | L10 |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |

Servicios

| | |
|--|-----------|
| Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 20 mm | 028550 20 |
| Calibración DAkkS Calibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm | 028590 90 |