



## Plato de apoyo ISO flexible / liso, Ø exterior: 108mm



### Datos de pedido

Número de pedido	566650 108
GTIN	2050001032164
Clase de artículo	52M

### Descripción

#### Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de plástico especial **elástico** para el **rectificado de contornos flexible**. Ideal para granulación de 60 y más fina.

Conforme a ISO.

### Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	13300 min <sup>-1</sup>
Apto para Ø de discos	115 mm
Ø exterior	108 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo