

**Garant****Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora  $\varnothing d = 12$  mm,  
Rosca M  $\times$  L: M6X110****Datos de pedido**

Número de pedido	301361 M6X110
GTIN	4045197871688
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

**Aplicación:**

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ de la perforación $D_1$	6,5 mm
Longitud total $L_{tot}$	110 mm
Longitud útil $L_1$	60 mm
Rosca M	M6
$\varnothing$ exterior D	9,8 mm
$\varnothing$ del mango d	12 mm
Adaptador	$\varnothing d = 12$ mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

