

**uvex****Gafas protectoras cómodas de soldador uvex i-vo, Nivel de protección: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	096546 5
GTIN	4031101510798
Clase de artículo	04U

**Descripción****Ejecución:**

Modernas **gafas protectoras de soldador con perfecta percepción de los colores** gracias a un cristal gris. **Componentes blandos** en la nariz, frente y oreja que proporcionan un asiento sin presión. Las **patillas acolchadas** se pueden ajustar en la longitud y la inclinación. Gracias al recubrimiento uvex infradur plus, los cristales **no se empañan por dentro y son resistentes a los arañazos por fuera**. Se minimizan las marcas de chispas de soldadura. La nueva tecnología de filtrado ofrece **protección contra la radiación IR y UV** (deslumbramiento).

**Norma:**

EN 166; EN 169

Característica del marco: Longitud de estribo ajustable

Recubrimiento discos: sin empañar

Recubrimiento discos: resistente a los arañazos

Protección UV: UV400

Material lunas: Policarbonato

Identificación del cristal: 5 W 1 FTKN

**Descripción técnica**

Material lunas	Policarbonato
Nivel de protección filtro IR	5
Protección UV	UV400
Recubrimiento discos	sin empañar

Recubrimiento discos	resistente a los arañazos
Identificación del cristal	5 W 1 FTKN
Serie	i-vo
Identificación de la montura	W 166 FT CE
Característica del marco	Inclinación de estribo ajustable
Característica del marco	Almohadillas en las patillas
Característica del marco	Longitud de estribo ajustable
Tipo de producto	Gafas de soldador