

**Garant****CNMG 120408, Clase: HB7035-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Clase	HB7035-1
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 320 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado