

**HOLEX****Esponja de material no tejido abrasivo, 152x229 mm, Estructura de material no tejido: 280****Datos de pedido**

Número de pedido	556015 280
GTIN	4045197241719
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:**

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

**Ventaja:**

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

**Aplicación:**

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria. **Medio / medio fino:** de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

**Descripción técnica**

Grado de finura	medio fino
Color	rojo
Estructura de material no tejido	280
Comparación de granulado	280 - 360
Ejecución	A Very Fine

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura	152 mm
Longitud	229 mm
Atributo del nombre de producto	152×229 mm
Tipo de producto	Esponja de material no tejido abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

Bloque manual	556020
---------------	--------

Mandril

556030