

**LOCTITE****Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 496\_IG**

## Datos de pedido

Número de pedido	083352 496_IG
GTIN	2050001948847
Clase de artículo	04L

## Descripción

**Ejecución:**

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Alta resistencia, a menudo superior a resistencia de los materiales a unir. Endurecimiento por humedad ambiental.

**Nota:**

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención

Viscosidad (mPa·s a 20 °C): 125 mPa·s

Resistencia manual al cabo de: 10 - 30 s

Intervalo de temperatura: -40 - 80 °C

## Descripción técnica

Intervalo de temperatura	-40 - 80 °C
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Resistencia manual al cabo de	10 - 30 s
Viscosidad (mPa·s a 20 °C)	125 mPa·s

Atributo del nombre de producto	20 g
Contenido	20 g