



Sargento de gran superficie, Abertura de sujeción a: 1250mm



Datos de pedido

Número de pedido	860291 1250
GTIN	4008158040165
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Brazo deslizante con doble seguro contra deslizamiento. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado. Carcasa de plástico con refuerzo metálico. Fuerza de sujeción hasta **8000 N**.

- **Superficies de apriete extremadamente grandes con cubiertas protectoras desmontables**
- **Superficies de asiento protección para piezas, desmontables**
- **Mediante inversión de la pieza inferior se convierte el tornillo de sujeción en tornillo de separación**
- **Mango de 2 componentes con hexágono interior (SW6), aplicación cómoda de la fuerza de sujeción**

Aplicación:

El sargento sujeta alrededor de toda la guía, es decir, también por detrás y lateralmente con respecto a la guía. De esta forma se puede ejercer la sujeción en posiciones que no son accesibles con sargentos de tornillo convencionales. **Desmontable sin herramientas** para la función de expansión.

Nota:

Producto sucesor para n.º 860290.

Descripción técnica

Abertura de sujeción a	1250 mm
Anchura de separación e	255 - 1355 mm
Alcance del brazo b	95 mm
Peso	3,87 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	29×9 mm
Fuerza de apriete máxima	8000 N
Tipo de producto	Sargento