

**Garant****Soporte para barras de mandrinar ranurado, PSC 63, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318890 10
GTIN	4045197889386
Clase de artículo	31G

**Descripción****Ejecución:**

**GARANT** - Mayor estabilidad y efecto de amortiguación de vibraciones gracias al enlazamiento de la barra de mandrinar.

**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para alojar barras de mandrinar.

**Nota:**

Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

L <sub>1</sub>	83 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	45 mm
Longitud de voladizo medida A	105 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

