

**Garant****Soporte para barras de mandrinar ranurado, HSK-T 63, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 318831 12     |
| GTIN              | 4045197905178 |
| Clase de artículo | 31G           |

**Descripción****Ejecución:**

**GARANT** - Mayor estabilidad y efecto de amortiguación de vibraciones gracias al enlazamiento de la barra de mandrinar.

**Aplicación:**

Para alojar barras de mandrinar.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

**Descripción técnica**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Longitud de voladizo medida A | 105 mm                 |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>  | 12 mm                  |
| Ø exterior D                  | 45 mm                  |
| L <sub>1</sub>                | 79,05 mm               |
| Adaptador                     | HSK-T 63               |
| Norma asiento                 | ISO 12164-3            |
| Refrigeración interior        | sí                     |
| Tipo de producto              | Cono de sujeción plano |

