

**Garant****Soporte para barras de mandrinar ranurado, HSK-T 63, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318831 20
GTIN	4045197905192
Clase de artículo	31G

**Descripción****Ejecución:**

**GARANT** - Mayor estabilidad y efecto de amortiguación de vibraciones gracias al enlazamiento de la barra de mandrinar.

**Aplicación:**

Para alojar barras de mandrinar.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	55 mm
Longitud de voladizo medida A	105 mm
L <sub>1</sub>	79,05 mm
Adaptador	HSK-T 63
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

