

**Garant****Portaherramientas eco radial, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318856 25
GTIN	4045197893321
Clase de artículo	31G

**Descripción****Ejecución:**

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

**GARANT** Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT eco.

**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

**Nota:**

Perno de sujeción PSC a petición. Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	102 mm
B	40 mm
Longitud de voladizo medida A	71 mm
para cuadrado soporte	25 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas