

Garant**Alojamiento transversal eco BMT, BMT: 55/D****Datos de pedido**

Número de pedido	319886 55/D
GTIN	4045197877413
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar. Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.

Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Aplicación:

Principalmente para el planeado y el mecanizado interior.

Descripción técnica

L ₁	64 mm
Máquinas adecuadas	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b ₂	52,5 mm

h_1	20 mm
L_2	64 mm
x	95 mm
h_2	94 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas