



## Cabezal de sujeción liso, SK 100, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 69mm



### Datos de pedido

Número de pedido	329950 69
GTIN	2050001924766
Clase de artículo	33H

### Descripción

#### Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

#### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

#### Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

### Descripción técnica

Ø de sujeción	69 mm
Dureza	60 HR
perfil	redondo

Superficie de apriete	liso
Longitud L	59 mm
Ejecución	Sin parte saliente
Adaptador	SK 100
Tipo de producto	Cabezal de sujeción