




Cabezal de sujeción con ranuras transversales, SK 100, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	329952 22
GTIN	2050001925152
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales para material bruto, Ø reducido.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Descripción técnica

Ø de sujeción	22 mm
Dureza	60 HR
Superficie de apriete	Ranuras transversales

perfil	redondo
Longitud L	59 mm
Adaptador	SK 100
Tipo de producto	Cabezal de sujeción