

**HAINBUCH****Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 100, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 95mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329954 95     |
| GTIN              | 2050001925886 |
| Clase de artículo | 33H           |

## Descripción

### Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

## Descripción técnica

|               |         |
|---------------|---------|
| Ø de sujeción | 95 mm   |
| Dureza        | 60 HR   |
| perfil        | redondo |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Superficie de apriete | Ranuras transversales y longitudinales |
| Longitud L            | 59 mm                                  |
| Adaptador             | SK 100                                 |
| Tipo de producto      | Cabezal de sujeción                    |