HAINBUCH

Cabezal de sujeción blando, SK 100, ∅ de taladro de inicio: 45mm

Datos de pedido

Número de pedido	329956 45
GTIN	2050001925961
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:
Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.
Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ∅ de sujeción deseado.**
Aplicación:
Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.
Nota:
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**
Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Descripción técnica

∅ de taladro de inicio	45 mm
Dureza	60 HR
perfil	redondo
Longitud L	59 mm

Adaptador	SK 100
Tipo de producto	Cabezal de sujeción