



Balanza de resorte Macro Line, Intervalo de pesaje máximo: 20kg



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 479420 20 |
| GTIN | 7612348800209 |
| Clase de artículo | 47F |

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada $\pm 0,3\%$ de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Con indicador de seguimiento y asidero.

Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------|
| División | 200 g |
| Toma de la carga | Gancho |
| Longitud de la escala | 140 mm |
| Intervalo de pesaje máximo | 20 kg |

| | |
|------------------|--------------------|
| Calibración | K1 |
| Tipo de producto | Balanza de resorte |

Servicios

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Calibración Balanza de resorte Tipo F | 027730 F |
|---------------------------------------|----------|

Accesorios

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Indicador de seguimiento Tipo MACRO | 479429 MACRO |
| Juego de compresión Tipo MACRO | 479421 MACRO |