

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 10/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de sujeción $L_2$	9,6 mm
Código ISO Soporte	E10K SDQCR/L07
Longitud total L	125 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	13 mm
Ø de mango $D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500