

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 12/07mm


Datos de pedido

Número de pedido	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	140 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Longitud de voladizo L ₁	36 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A12L SDQCR/L07
Ø perforación previa mínima D _{min.}	17 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500