

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
10/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Código ISO Soporte	A10K SDQCR/L07
Longitud de voladizo L ₁	30 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	14 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	125 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500