

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 40/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	49 mm
Longitud de sujeción L_2	39 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Código ISO Soporte	A40T SVUBR/L16
Desplazamiento central L_3	27 mm
Calzo	269005 8
Longitud total L	300 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Calzo Tipo 8	269005 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500