

Garant
**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Calzo	269005 12
Anchura de función L ₄	13 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tornillo para calzo	269013 2
Código ISO Soporte	SSBCR/L 1616H09
Tamaño de placa	9 mm
Tamaño del mango	16 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 12	269005 12
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500