

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores digital, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Márgenes de error con mayor precisión que los requisitos de **DIN 863**. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). "Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero. **Carraca combi** (limitación de par en el tambor y en el avance rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

1 batería n.º 081560 tam. 357. A partir tam. 25 – 50, 1 barra ajuste.

Descripción técnica

Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Calibración	B1
Paso de husillo	2 mm
Lectura	0,001 mm
Límite de error	2 µm
Cantidad de pilas contenidas	1

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------