

**KERN****Balanza de plataforma, tipo EOB, Intervalo de pesaje máximo: 150kg****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 479600 150    |
| GTIN              | 4045761192065 |
| Clase de artículo | 47D           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Balanza rígida para paquetes para los envíos.**
- **Manejo más sencillo por medio de cuatro botones.**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 25 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible largo de 2 m aprox.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila, parada automática después de 3 minutos.**

**Suministro:**

Adaptador de red y soporte mural para indicador.

**Partes opcionales:**

6 pilas n.º 081561 tam. LR6, soporte para unidad indicadora a petición.

**Descripción técnica**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Peso neto                     | 3,8 kg |
| Unidad indicadora anchura     | 215 mm |
| Unidad indicadora profundidad | 110 mm |
| Lectura                       | 50 g   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Unidad indicadora altura                 | 50 mm                 |
| Reproducibilidad                         | 50 g                  |
| Intervalo de pesaje máximo               | 0 - 150 kg            |
| Quality Dress                            | EOB                   |
| Dimensiones de la placa de pesaje        | 315 × 305 mm          |
| Calibración                              | K2                    |
| Suministro de energía                    | con pilas             |
| Cantidad de pilas contenidas             | 6                     |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6            |
| Altura de las cifras unidad indicadora   | 25 mm                 |
| Tipo de producto                         | Balanza de plataforma |

## Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 150 kg   | 027700 150 |
| Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 180 | 027710 180 |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|