

**Garant**
**Soporte ranurador largo Ø DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 3mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290353 3
GTIN	4045197880994
Clase de artículo	29K

**Descripción**
**Atención:**

Utilizar siempre  $\varnothing$  de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm =  $\varnothing$  de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

**Nota:**

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

**Descripción técnica**

Tornillo	290399 1
Longitud útil $L_1$	40 mm
$\varnothing$ perforación previa mínima $D_{\min.}$	8,36 mm
Adecuado para anchura de ranura m	3 mm
Desplazamiento central $L_3$	4,2 mm
$\varnothing$ de mango	32 mm
Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	7,8 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_5$	100 mm

Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

---

## Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 1	290399 1
-----------------------------	----------