

**Garant**

**Soporte ranurador estándar Ø DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 14mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	290358 14
GTIN	4045197881243
Clase de artículo	29K

## Descripción

### Atención:

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

### Nota:

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	38,22 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	38,58 mm
Adecuado para anchura de ranura m	14 mm
Adecuado para anchura de ranura m	16 mm
Longitud útil $L_1$	126 mm
Tornillo	290399 3
Desplazamiento central $L_3$	19,5 mm
Ø de mango	32 mm

Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L <sub>s</sub>	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

---

## Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 3	290399 3
-----------------------------	----------