



Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango nogal negro, Cabeza de martillo-Ø: 40mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 754810 40 |
| GTIN | 7610733269631 |
| Clase de artículo | 73B |

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.

Con mango de madera de nogal negro americano.

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.º 754760.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Longitud de mango | 335 mm |
| Longitud total | 380 mm |
| Ø cabeza de martillo | 40 mm |
| Longitud de cabeza con bocas | 121 mm |
| Material mango | Madera de nogal negro |
| Peso | 1,34 kg |
| Material carcasa | Acero |

| | |
|------------------|-----------|
| Serie | PB 306 Cu |
| Material inserto | Cobre |
| antirrebote | sí |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Boca de recambio de cobreplano Cabeza de martillo-Ø 40 mm | 754760 40 |
|---|-----------|